

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M8X110

Artikelnummer	51000.080.110
Merk	-
UBB	950351763954
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250490
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	110

Technische tekening



P 1.25

s 13
