

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M10X110

Artikelnummer	51000.100.110
Merk	-
UBB	951351755784
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250735
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm) 110

P 1.5

s 17