FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M10X130

Artikelnummer	51000.100.130
Merk	-
UBB	951351755867
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250759
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm)	130
P	1.5
s	17