FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M10X140

Artikelnummer	51000.100.140
Merk	-
UBB	951351755941
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250766
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	140 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm)	140
P	1.5
s	17