

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M10X180

Artikelnummer	51000.100.180
Merk	-
UBB	951351756360
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250803
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm) 180

P 1.5

s 17