

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M10X280

Artikelnummer	51000.100.280
Merk	-
UBB	500571230316
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134309
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	280 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm) 280

P 1.5

s 17