FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X50

Artikelnummer	51000.120.050
Merk	-
UBB	950351765280
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250858
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm)	50
P	1.75
s	19