

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X55

Artikelnummer	51000.120.055
Merk	-
UBB	950351765363
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250865
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm)	55
P	1.75
s	19