

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M12X210

Artikelnummer	51000.120.210
Merk	-
UBB	500571230563
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134392
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	210 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm) 210

P 1.75

s 19