FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X50

Artikelnummer	51000.160.050
Merk	-
UBB	500621782027
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510592
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm)	50
P	2
s	24