

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X65

Artikelnummer 51000.160.065

Merk -

UBB 950351767260

UNSPSC 31161620

EAN 8715492251275

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	65 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 65

P 2

s 24