

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M16X230

Artikelnummer	51000.160.230
Merk	-
UBB	951351758754
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251466
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	230 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 230

P 2

s 24