

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M16X300

Artikelnummer	51000.160.300
Merk	-
UBB	500571231553
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131797
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	300 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 300

P 2

s 24