

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M18X200

Artikelnummer	51000.180.200
Merk	-
UBB	952351935624
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251633
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Technische tekening



L (mm) 200

P 2.5

s 27