

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20X95

Artikelnummer	51000.200.095
Merk	-
UBB	500571232478
UNSPSC	31161620
EAN	8715494127363
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	95 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm) 95

P 2.5

s 30