

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20X100

Artikelnummer	51000.200.100
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351768664
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715492251701
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	100 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
---------------------------	----


b (min.): L200mm	65
------------------	----

b (min.): L≤125mm	46
-------------------	----

d-D	M20
-----	-----

k	12.5
---	------

Technische tekening



L (mm) 100

P 2.5

s 30