FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20X150

Artikelnummer	51000.200.150
Merk	-
UBB	950351769167
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251763
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	150 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm)	150
P	2.5
s	30