

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M20X180

Artikelnummer	51000.200.180
Merk	-
UBB	950351769241
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251787
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm) 180

P 2.5

s 30