FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M20X230

Artikelnummer	51000.200.230
Merk	-
UBB	951351761212
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251817
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	230 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm)	230
P	2.5
s	30