FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X75

Artikelnummer	51000.240.075
Merk	-
UBB	500621782365
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510639
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	75 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm)	75
P	3
s	36