

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M27X130

Artikelnummer	51000.270.130
Merk	-
UBB	950351770884
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252159
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17

Technische tekening



L (mm) 130

P 3

s 41