

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M27X240

Artikelnummer	51000.270.240
Merk	-
UBB	952351682838
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252227
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	240 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17

Technische tekening



L (mm) 240

P 3

s 41