

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X110

Artikelnummer	51000.300.110
Merk	-
UBB	950351771205
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252302
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening



L (mm) 110

P 3.5

s 46