

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X170

Artikelnummer	51000.300.170
Merk	-
UBB	951351765437
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252364
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening



L (mm) 170

P 3.5

s 46