

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X18

Artikelnummer	51010.040.018
Merk	-
UBB	500571236768
UNSPSC	31161620
EAN	8715494125468
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	18 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	18
P	0.7
s	7

Technische tekening

