

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M18X100

Artikelnummer	51010.180.100
Merk	-
UBB	951351790757
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256904
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	100 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	100
P	2.5
s	27

Technische tekening

