

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20X150

Artikelnummer 51010.200.150

Merk -

UBB 951351791748

UNSPSC 31161620

EAN 8715492257093

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	150 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	150
P	2.5
s	30

Technische tekening

