FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X45

Artikelnummer	51010.240.045
Merk	-
UBB	500571241958
UNSPSC	31161620
EAN	8715494120449
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	45 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	45
P	3
s	36

Technische tekening

