FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X50

Artikelnummer	51010.240.050
Merk	-
UBB	950351783002
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257185
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	50 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	50
P	3
s	36

Technische tekening

