




Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X50

Artikelnummer	51018.080.050
Merk	-
UBB	500635894982
UNSPSC	31161620
EAN	8715494552035
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	≈6921
EN	≈1665
ISO	≈4162

Technische specificatie

b (min.)	22
d-D	M8
dc(max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	50
P	1.25
s	13

Technische tekening

