




## Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X20

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 51018.100.020                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500635895146                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715494552066                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M10                    |
| Lengte                   | 20 mm                  |
| Klasse                   | 70                     |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |             |
|------|-------------|
| ASME | ≈B18.2.3.4M |
| ISO  | ≈4162       |
| DIN  | ≈6921       |
| EN   | ≈1665       |

### Technische specificatie

|          |      |
|----------|------|
| b (min.) | 26   |
| d-D      | M10  |
| dc(max.) | 22.3 |
| k (max.) | 9.2  |
| L (mm)   | 20   |
| P        | 1.5  |
| s        | 15   |

### Technische tekening

