FABORY



# Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X16

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 51040.060.016 |
| Merk | - |
| UBB | 952351057072 |
| UNSPSC | 31161605 |
| EAN | 8715492260277 |
| PKG. van 200 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M6 |
| Lengte | 16 mm |
| Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
| Kopsoort | Lage cilinderkop |
| Materiaalsoort | Roestvaststaal |
| Materiaalsoort Technisch | A2 |
| Draadrichting | Rechts |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| DIN | 7984 |

| | |
|---|---|
| | en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen. |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b (min.) | 18 |
| d-D | M6 |
| dk | 10 |
| Voldraad als L ≤ | 25 |
| k | 4 |
| L (mm) | 16 |
| P | 1 |
| s | 4 |

## Technische tekening

