



Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2X10

Artikelnummer	51052.020.010
Merk	-
UBB	500634396450
UNSPSC	31161605
EAN	8715494557856
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	14579
-----	-------

Technische specificatie

b	16
d-D	M2
dk(max.)	3.8
Voldraad als $L \leq$	16
k (max.)	2
L (mm)	10
P	0.4
Sleutel	6

Technische tekening

