

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X50



Artikelnummer	51060.160.050
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351802497
-----	--------------

UNSPSC	31161518
--------	----------

EAN	8715492265623
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M16
----------	-----

Lengte	50 mm
--------	-------

Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
---------------------	---------------

Kopsoort	Verzonkenkop
----------	--------------

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Materiaalsoort Technisch	A2
-----------------------------	----

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	---------------------------

Standaarden

ISO	10642
-----	-------

Info	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid
------	---

moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	48
d-D	M16
dk(max.)	30.61
Voldraad als $L \leq$	70
k (max.)	8.8
L (mm)	50
P	2
s	10
α	90

Technische tekening

