FABORY

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 grootverpakking M8

Artikelnummer	51100.080.001
Merk	-
UBB	950355221504
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268532
PKG. van 2000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.grootverpakking

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Technische tekening

