

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 grootverpakking M10

Artikelnummer	51100.100.001
Merk	-
UBB	950355221686
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268549
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.grootverpakking

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Technische tekening

