



COMBY Moer met conische ring Roestvaststaal (RVS) A2 M6

Artikelnummer 51112.060.018

Merk -

UBB 500634589187

UNSPSC 31162400

EAN 8715494558181

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter M6

Aandraaivoorziening Zeskant

Materiaalsoort Roestvaststaal

Materiaalsoort A2

Technisch

Draadrichting Rechts

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface. Allowable load includes the safety factor 7.

Standaarden

Technische specificatie

d-D M6

d2 18

f 1.7

h 1.5

m 5

Technische tekening

P	1
s	10

