




Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Roestvaststaal (RVS) A2 M4

Artikelnummer	51119.040.001
Merk	-
UBB	500571679132
UNSPSC	31161727
EAN	8715494103718
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-406
ISO	≈4161
DIN	≈6923

Info	Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding: Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk. De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken. Het gebruik van sluitringen is overbodig. Voorzien van een uitstekend
------	--

borgende
veranding.

FABORY

Technische specificatie

d-D	M4
dc(max.)	9.6
m (max.)	4.5
P	0.7
s	7

Technische tekening

