
FABORY



Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Roestvaststaal (RVS) A2 M10

Artikelnummer	51119.100.001
Merk	-
UBB	500571679546
UNSPSC	31161727
EAN	8715494103756
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding:Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.Het gebruik van sluitringen is overbodig.Voorzien van een uitstekend

Standaarden

NF	≈E25-406
ISO	≈4161
DIN	≈6923

	borgende vertanding.

Technische specificatie

d-D	M10
dc(max.)	21.8
m (max.)	10
P	1.5
s	15

Technische tekening

