



Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2X30

Artikelnummer	51120.020.030
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500633418099
-----	--------------

UNSPSC	31161504
--------	----------

EAN	8715494600767
-----	---------------

PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈1602
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
BS	≈4183
DIN	84

Technische specificatie

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk(max.)	3.8
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	30
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Technische tekening