

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X1,00

Artikelnummer 51160.100.100

Merk -

UBB 950355594421

UNSPSC 31161727

EAN 8715492273987

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M10
m	8
P	1
s	17

Technische tekening

