FABORY

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X1,25

Artikelnummer	51160.100.125
Merk	-
UBB	950355779071
UNSPSC	31161727
EAN	8715492273994
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M10
m	8
P	1.25
s	17

Technische tekening

