

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20X2,00

Artikelnummer 51160.200.200

Merk -

UBB 500512296699

UNSPSC 31161727

EAN 8715494274913

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M20
m	16
P	2
s	30

Technische tekening

