

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X1,50 (LH)

Artikelnummer	51163.160.150
Merk	-
UBB	500571714020
UNSPSC	31161727
EAN	8715494109499
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Links (LH)
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M16
m	13
P	1.5
s	24

Technische tekening

