FABORY



Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M20X1,50 (LH)

Artikelnummer	51166.200.150
Merk	-
UBB	951355082409
UNSPSC	31161727
EAN	8715492274250
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Klasse	035
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Links (LH)
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

ISO	8675
NF	E25-453
NEN	2334-B
DIN	439-2
ASME	B18.2.4.5M

Technische specificatie

d-D	M20
m	10
P	1.5
s	30

Technische tekening

