FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X30

Artikelnummer	51230.050.030
Merk	-
UBB	500571474773
UNSPSC	31161518
EAN	8715494114004
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	30 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
NF	E27-182
DIN	915
ISO	4028
NEN	2344
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	30
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening



z lang (min.)	2.5
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1.25

FABORY