



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X6

Artikelnummer 51230.060.006

Merk -

UBB 952351510997

UNSPSC 31161518

EAN 8715492276223

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	6 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NEN	2344
BS	4168-4
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182
DIN	915

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	6
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening



z lang (min.)	3
z lang als L ≥	10
z kort (min.)	1.5

FABORY