FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X50

Artikelnummer	51230.060.050
Merk	-
UBB	500571475358
UNSPSC	31161518
EAN	8715494114066
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	50 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
DIN	915
NEN	2344
NF	E27-182
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	50
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening



z lang (min.)	3
z lang als L ≥	10
z kort (min.)	1.5

FABORY