FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X20

Artikelnummer	51230.080.020
Merk	-
UBB	952351511987
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276339
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
ISO	4028
NF	E27-182
NEN	2344
DIN	915

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	20
P	1.25
s	4
t (min.)	3

Technische tekening



z lang (min.)	4
z lang als L ≥	12
z kort (min.)	2

FABORY