



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X60

Artikelnummer 51230.080.060

Merk -

UBB 500571475929

UNSPSC 31161518

EAN 8715494114127

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	60 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NEN	2344
DIN	915
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
BS	4168-4
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	60
P	1.25
s	4
t (min.)	3

Technische tekening



z lang (min.)	4
z lang als L ≥	12
z kort (min.)	2

FABORY